


**HOLEX****Csapos kefekorong Acélhuzal 0,20 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 50X15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574150 50X15
GTIN	4067263907060
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Hullámos különleges huzalminőségek, **szár Ø 6 mm.**

**Felhasználás:**

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	15000 min <sup>-1</sup>
Kefe Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Sörte vastagsága	0,2 mm
Keferész szélessége L <sub>1</sub>	15 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	12 mm

Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Hullámos
Termék fajtája	Kefekorong