


**HOLEX****Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 320-as szemcse, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 70X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574455 70X10
GTIN	4067263934882
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Nylon csiszolószálak szilíciumkarbid szemcsével, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm.**

**Felhasználás:**

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Alu, acél, INOX és műanyagok száraz és nedves csiszolásához. Max. felhasználási hőmérséklet 80°C.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	320
Kefe Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Maximális fordulatszám	15000 min <sup>-1</sup>
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	20 mm

Ajánlott fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Termék fajtája	Kefekorong