


**HOLEX****Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 320-as szemcse, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 50X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Árucikk kategória	57H

**Leírás****Kivitel:**

Nylon csiszolószálak szilíciumkarbid szemcsével, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm.**

**Felhasználás:**

Kézi köszörőgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Alu, acél, INOX és műanyagok száraz és nedves csiszolásához. Max. felhasználási hőmérséklet 80°C.

**Műszaki leírás**

Keferész hossza H <sub>1</sub>	12 mm
Ajánlott fordulatszám	6000 min <sup>-1</sup>
Maximális fordulatszám	15000 min <sup>-1</sup>
Kefe Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Szemcsézet	320
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Termék fajtája	Kefekorong