

REMS

## Aquila WB láncos csősatu, Max. befogható tartomány csőnél: 6coll



### Rendelési adatok

Rendelés száma	868651 6
GTIN	4039976127622
Árucikk kategória	84B

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus láncos csősatu munkapadra történő rögzítéshez. Csövek egyszerű, biztonságos befogásához a speciális fogazású, v alakú szorítópofáknak és a gyorszáras stabil szorítóláncnak köszönhetően.

- **Stabil, merev öntvény szerkezetű alaplap integrált láncos csősatuval, cső felfekvővel, hajlítószerkezettel.**
- **Speciális fogazású és edzett dupla szorítópofa, könnyen cserélhető, prizmás alakú, a csövek biztonságos befogásához.**
- **Szorítólánc stabil láncszemekkel, könnyen megfeszíthető a gyorszárnak és a trapézmenetes orsónak köszönhetően.**
- **Munkapadra történő rögzítéshez – kérjük, vegye figyelembe a munkapad teherbírását.**

#### Felhasználás:

1/8 col – 6 col (10 – 165 mm) csövek és tömör anyagok biztonságos befogása.

#### Figyelem:

Állítható anyagtartó állványt a 919904 sz. alatt és munkapadokat a 921001 számtól talál a Műhelyberendezés katalógusban.

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	10 - 165 mm
Súly	21 kg

---

## Tartozék

Anyagtartó (görgősbak) Típus 1	919904 1
Munkapad, bal oldalon nyitott, jobb oldalon 4 fiók,bambusz munkalap Munkalap hossza 1500 mm	921001 1500