

VHM szármáró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 20mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	202770 20
GTIN	4067263119012
Árucikk kategória	12Z

Leírás

Kivitel:

Rendkívül kedvező árú VHM szármáró acélok és korrózióálló acélok forgácsolásához. Speciális méretek és kivitelek nem lehetségesek.

A méretek hasonlóak mint a DIN 6527.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Élhossz L_c	44 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Tűrés névleges Ø	e8
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,3 mm
Teljes hossz L	104 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Spirálszög	42 fok

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	230 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas	220 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

