

**mimatic**  
Tool Systems**Fűrészlap PolySAW-G Szélesség  $a_p = 1\text{ mm}$ , TiAlN,  $\varnothing D: 40\text{ mm}$** **Rendelési adatok**

Rendelés száma	218220 40
GTIN	2050001737205
Árucikk kategória	29C

**Leírás****Kivitel:**

Vágáshoz, fűrészeléshez és horonykészítéshez.

A PolySAW-G-vel a fenéig lehet dolgozni.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max.

**Műszaki leírás**

Lapkaszélesség E	6 mm
Alaptartó típus	11/18
$\varnothing D$	40 mm
Fogásmélység $a_{e\text{ max}}$ műveletenként	10,5 mm
Vágóélek száma Z	24
Szár	furattal
Bevonat	TiAlN
Előtolás $f_z$	0,015 mm

Alapanyag	VHM
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

AlaptartóWeldon szár Típus 11/18	218205 11/18
----------------------------------	--------------