

HOLEX**Vágótárcsa „2 in 1”, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	563505 115
GTIN	4067263118589
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:****Univerzális vágótárcsa acélhoz és INOX-hoz.****Felhasználás:**

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s v_c forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:**A60R-BF.****Figyelem:**

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Specifikáció	A60R-BF
Alak leírása	egyenes
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	1 mm

Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		