



## 5 tengelyes gépsatu TeleSense, Típus: 125



### Rendelési adatok

Rendelés száma	361270 125
GTIN	4250364404075
Árucikk kategória	34H

### Leírás

#### Kivitel:

- **Optimális 5 tengelyes megmunkáló központokon való használathoz.**
- **Állandó szorítóerő alacsony karbantartási igényű teleszkópos orsóval. Változtalan programozási kontúrok.**
- **Szerszám nélküli pofacsere gyorscsatlakozással.**
- **Alap kivitelben 25H6 M10 felfogó furattal a 200-as alaplánc méretű nullponti befogórendszerhez.**
- **Szorítóerő 40 KN 50 Nm-nél, lineáris.**
- **Maximális rugalmasság: univerzális gyorscsere pofa számos különböző alkalmazáshoz; ez csökkenti a szerelési időt és kevesebb erőfeszítést igényel. Kompatibilis a CentroGrip, T-Rex, NC8 és TITAN 2 mobil pofákkal a pofaadapter segítségével.**
- **A szorítóerő rögzítése az orsóba integrált mérőegységnek (125CONNECT méret) köszönhetően minden kompatibilis pofával lehetséges. Átviteli tartomány 20 m-ig. Egyszerű és gyors elemcsere. Üzemi hőmérséklet 10° C és 40° C között. QR-kód az adattáblán a műszaki információkhoz, tartozékokhoz, pótalkatrészekhez és szervizhez való gyors hozzáféréshez.**

#### Tartalom:

Hordozó a szállításhoz, kézi hajtókar, kezelési útmutató.

#### Opcionális tartozék:

Nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, 6-szög rátűzőkulcs 643229 sz. 10 méret, rátétpofa 361275 – 361264 sz., szorítókörm 361289 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret, pofa

adapter 361285 sz., befogólap 361280 sz., orsó hosszabbító 361287 sz. További tartozékok külön rendelésre.

## Műszaki leírás

Maximális nyomaték	50 Nm
Max. szorítóerő	40 kN
Magasság h	187 mm
Súly	38,5 kg
Max. befogható tartomány	199 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu