

**Garant**

**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC rövid, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	215155 32/3
GTIN	4045197349217
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon **(MTM).**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..
Váltólapka csavar készlet	219824 (15IP; 3,8 Nm)
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm

Teljes hossz $L_{ges}$	110 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	23,95 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	58 mm
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	1,2 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	26 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219824