

Garant**Sík- / sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Edzett speciális szerszámacélból a kis vibrációjú járás és a hosszú használat érdekében. A kimondottan síkvágóél következtében igen jó felületek érhetők el.

Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SOMT 09T304
Vágóél Ø D _c	32 mm
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	41 mm
Teljes hossz L _{ges}	110 mm
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás

Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219810
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2