

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215160 80/6
GTIN	4045197349330
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon (MTM).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	27 mm
-----------------	-------

Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Vágóélek száma Z	6
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,4 fok
Interpolációs marás $a_p$	0,8 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	71,95 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	154 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	158 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	74 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
	211750 3,8

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
3,8 Nm

---