

**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 215803 20/3.****Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h6	20 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	37 mm
Ø D ₃	17 mm
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,96 fok
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	90 mm

Adatlap

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	14,85 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
Sarokmaró 90° $\varnothing D 20/3$ mm	215803 20/3