

**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG2123 16/2 |
| GTIN | 4067263078951 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:****Mint a 215803 16/2.****Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Ø D ₃ | 13 mm |
| Szár Ø D ₅ h6 | 16 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{min} | 29 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 30 mm |
| Ferde bemarkási szög α _{max} | 1,32 fok |
| Teljes hossz L _{ges} | 85 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 37 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |

Adatlap

| | |
|--|-------------|
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 10,85 mm |
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 16 mm |
| Szárkivitel | Weldon szár |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219814 |
| Sarokmaró 90° $\varnothing D$ 16/2 mm | 215803 16/2 |