

Garant**Simító marófej, 45°-os élettöréssel, HB730, Ø D h10: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210340 16
GTIN	4045197523365
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Fejhossz l	28 mm
Vágóél Ø D	16 mm
Élhossz L ₂	20 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,32 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,08 mm
Befogó mérete	16 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Vágóélek száma Z	6
Sorozat	TopCut
Minőség	HB730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög	50 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,1×D szélezésnél mm

Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz Típus 13X4	219986 13X4
Szerelőkulcs Típus 13X4	219987 13X4