

Garant**Simító marófej, rádiusz, HB730, Ø D h10: 10mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	210330 10
GTIN	4045197523303
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Élhossz L ₂	12,5 mm
Fejhossz l	18 mm
Vágóél Ø D	10 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,05 mm
Befogó mérete	10 mm
Sarok lekerekítés r _v	0,5
Vágóélek száma Z	6
Sorozat	TopCut
Minőség	HB730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög	50 fok
Fogásvételi irány	vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,1×D szélezésnél mm
Forgácsolási stratégia	HPC

belső hűtés	nem
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

Feltűzhető adapter nyomatékulcshoz Típus 8X3	219986 8X3
Szerelőkulcs Típus 8X3	219987 8X3