

**Garant****SCGT 09T302, Minőség: HU7310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Árucikk kategória	21G

## Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AM
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,1 - 4 mm
Minőség	HU7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v <sub>c</sub>	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM

Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	SCGT 09T302
Cserék / élek száma	4
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz