

**KOMET® M03Speed finomállítású fej, Ø Dmin: 24,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Árucikk kategória	24I

**Leírás****Kivitel:**

- **Dinamikus kiegyensúlyozás a tolószerkezetben maximális fordulatszámokhoz.**
- **Moduláris rendszerfelépítés.**
- **Finomállítás plusz megszorítás nélkül.**
- **ABS® csatlakozással a maximális cserepontosságért.**
- **Gyors durva beállítás az esztergakés mozgatásával.**
- **Céltzott belső hűtőfolyadék-ellátás a vágóélhez.**
- **Minimális fogásvételi lépések a µm-tartományban, az átmérőnél 0,25 – 0,6 mm finombeállítási tartományon belül, a forgástartománytól függően.**
- **A finombeállítási lépések az Ø-nél osztásvonalanként 0,002 mm értékűek.**
- **A nagy felbontás következtében problémamentes beállítás, ill. leolvashatóság nóniusz nélkül.**

**Figyelem:**

Kiegészítő betétkés pl.: hátrafelé és más szögekkel történő megmunkáláshoz = 15°, 30°, 45°, stb. rövid határidővel szállítható.

A felfogóhidat, betétkést és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

**Műszaki leírás**

Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	24,8
Finombeállítás az Ø-nél	0,25 mm
Durva állítási út S	4,5 mm
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	25

Lapkatartó betét	238355 24,8
Maximális fordulatszám	40000 min <sup>-1</sup>
Késél kör Ø D2 előre megmunkálás	24,5 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	39,9 mm
Orsótartomány Ø	24,8 - 33 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

## Tartozék

KOMET® lapkatartó betét 90°, M03Speed-hezElőre  
Alkalmazható M03 mérethez 24,8

238355 24,8