



HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M3



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG1270 M3
GTIN	4067263090502
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:**Mint a 131265 sz.****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

ISO 2 6H**HSS-E**

Műszaki leírás

Tartalom	10
Szár négyszög □	2,7 mm
Magfurat Ø	2,5 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetmélység	6 mm
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D _s	3,5 mm
Teljes hossz L	56 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Menetméret	M3
Menet Ø	3 mm
Menetfajta	M
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas

TartozékHOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M
M3

131265 M3