


Garant**Gépi menetfúró B alak, gőzölt, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2150 M5
GTIN	4067263086031
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 132150 sz.**

Különösen stabil forma.

Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül. **B alakú elővágás erős terelőélel.****Előny:****Optimális önmegvezetés** és a visszafutásnál **nincs forgácsleválasztás.****Műszaki leírás**

Menetmélység	15 mm
Forgácshornyok száma	3
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	4,9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	M

Szár Ø D _s	6 mm
Menetméret	M5
Magfurat Ø	4,2 mm
Teljes hossz L	70 mm
Menetemelkedés	0,8 mm
Menet Ø	5 mm
Tartalom	10
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum feltételesen alkalmas

Tartozék

Gépi menetfúróB alak M M5

132150 M5