



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5255 M16
GTIN	4067263090663
Árucikk kategória	GGN

### Leírás

**Kivitel:****Mint a 135255 sz.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

### Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	9 mm
Menetméret	M16
Menet Ø	16 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	110 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Magfurat Ø	14 mm

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetmélység	40 mm
Tartalom	10
Menetemelkedés	2 mm
Menetfajta	M
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

---

## Tartozék

HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M M16

135255 M16