

Garant**VNGA 160408, KB7205, Felhasználási tartomány: HART**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 255761 HART |
| GTIN | 4045197511638 |
| Árucikk kategória | 21H |

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, nagy hőszilárdságú kerámia szerszámanyag nehezen forgácsolható és kemény anyagokhoz való biztonságos felhasználáshoz.

KB 7205: Bevonattal ellátott alumínium-oxid-titánkarbid-kerámia kemény anyagok megmunkálásához 68 HRC-ig.

Minőség: KB7205

Vágóél kivitel: 0,2 mm×25°

Fogásmélység a_p : 0,1 - 0,9 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Felhasználási tartomány | HART |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fogásmélység a_p | 0,1 - 0,9 mm |
| Előtolás f | 0,05 - 0,15 mm/ford, |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sarokrídus | 0,8 mm |
| Vágóél kivitel | 0,2 mm×25° |
| Minőség | KB7205 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | Kerámia |
| Váltólapka ISO kód | VNGA 160408 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Terméknév attribútum | KB7205 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 250 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 210 m/min | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 180 m/min | H |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 250 m/min | K |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |