


**HOLEX****HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1270 M5
GTIN	4067263090526
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:****Mint a 131265 sz.****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

**ISO 2 6H****HSS-E****Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	3
Magfurat Ø	4,2 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,8 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Szabvány	DIN 371
Menetméret	M5

Szár négyszög □	4,9 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	M
Tartalom	10
Menetmélység	10 mm
Teljes hossz L	70 mm
Menet Ø	5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas

---

**Tartozék**HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M  
M5

131265 M5