


HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG1270 M4 |
| GTIN | 4067263090519 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:****Mint a 131265 sz.****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

ISO 2 6H**HSS-E****Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------|---------|
| Szár Ø D _s | 4,5 mm |
| Menetemelkedés | 0,7 mm |
| Menet Ø | 4 mm |
| Tartalom | 10 |
| Menetfajta | M |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Szabvány | DIN 371 |
| Szár négyszög □ | 3,4 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Teljes hossz L | 63 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menetmélység | 8 mm |
| Menetméret | M4 |
| Magfurat Ø | 3,3 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-cel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Sorozat | CleverTap |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 6 m/min | P |
| Olaj | alkalmas | | |

Nedvesen maximum

alkalmas

TartozékHOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M
M4

131265 M4