

Garant**VHM spirális sorjázó 90°, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 0,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG8154 0,5 |
| GTIN | 4067263062189 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:****Mint a 208154 sz.**

Sorjázó **polírozott forgácsterekkel** és **éles vágóélekkel** kifejezetten alumínium és műanyag megmunkálásához.

Tűrés: **S méret = +/- 0,2 mm.**

Csúcsszög = +/- 5 szögperc.

Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően.

Felhasználás:

Munkadarabok éléinek **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------|
| Élletörő marás | 45 fok |
| Szár Ø D _s | 3 mm |
| Teljes hossz L | 50 mm |
| Méret S | 0,3 mm |
| Előtolás f _z rövid forgácsú aluban | 0,01 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| f_z előtolás PMMA akrilban | 0,01 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 0,5 mm |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| Tartalom | 5 |
| Fogak száma Z | 3 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Típus | N |
| Tűrés névleges \varnothing | h6 |
| Spirálszög | 35 fok |
| Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde |
| Kúpsüllyesztő csúcsház | 90 fok |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Színes gyűrű | piros |
| Termék fajtája | Sorjázó |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|--------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 480 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 440 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 400 m/min | N |
| PMMA Akril | alkalmas | 210 m/min | N |
| PEEK | alkalmas | 150 m/min | N |
| PVDF GF20 | alkalmas | 150 m/min | N |
| POM GF25 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PA 66 GF30 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | alkalmas | 130 m/min | N |

| | | | |
|---------------------|----------|-----------|---|
| PTFE CF25 | alkalmas | 160 m/min | N |
| Honeycomb szendvics | alkalmas | 300 m/min | N |
| Cu | alkalmas | 160 m/min | N |
| CuZn | alkalmas | 200 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

Tartozék

VHM spirális sorjázó90° Ø h6 DC 0,5 mm

208154 0,5