

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró B alak DIN 371/376, bevonat nélkül, M: M16****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG1271 M16 |
| GTIN | 4067263135029 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:****Mint a 131265 sz.****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

ISO 2 6H**HSS-E****Műszaki leírás**

| | |
|----------------------|----------|
| Menetemelkedés | 2 mm |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Menetmélység | 32 mm |
| Forgácshornyok száma | 4 |
| Magfurat Ø | 14 mm |
| Menetfajta | M |

| | |
|----------------------------|---|
| Szár négyszög □ | 9 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Szár $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetméret | M16 |
| Menet \varnothing | 16 mm |
| Teljes hossz L | 110 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-cel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Sorozat | CleverTap |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Alu | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 6 m/min | P |

| | |
|------------------|----------|
| Olaj | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M16 | 131265 M16 |
|---|------------|