

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró B alak DIN 371/376, bevonat nélkül, M: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1271 M12
GTIN	4067263135012
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 131265 sz.****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

ISO 2 6H**HSS-E****Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,75 mm
Menetfajta	M
Szár négyszög □	7 mm
Teljes hossz L	110 mm

Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D _s	9 mm
Magfurat Ø	10,2 mm
Menet Ø	12 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetméret	M12
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	24 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas

Tartozék

HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M12	131265 M12
---	------------