

**HOLEX****HOLEX Clever Tap gépi menetfúró B alak DIN 371/376, bevonat nélkül, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1271 M10
GTIN	4067263135005
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:****Mint a 131265 sz.****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**ISO 2 6H****HSS-E****Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	10 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Magfurat Ø	8,5 mm
Menetméret	M10
Menetfajta	M

Szár négyszög □	8 mm
Teljes hossz L	100 mm
Menetmélység	20 mm
Vágóélek száma Z	4
Forgácshornokok száma	4
Szabvány	DIN 371
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P

Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas

---

**Tartozék**

HOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M M10	131265 M10
---	------------