


HOLEX**Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1646 M5
GTIN	4067263135128
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Készremunkáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.****Mint a 132645 sz. Tűrési osztály: ISO 2 6H****Műszaki leírás**

Menetméret	M5
Szár négyszög □	4,9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	2
Menetfajta	M
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menet Ø	5 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Menetmélység	15 mm

Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	70 mm
Menetemelkedés	0,8 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	11 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	4 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

Gépi menetfűróHSS-E M M5

132645 M5