


HOLEX**Gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1646 M16
GTIN	4067263135173
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****Készremukáló szakasz kenőhornyokkal, de forgácshornyok nélkül.****Mint a 132645 sz.****Műszaki leírás**

Menet Ø	16 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	14 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szár négyszög □	9 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	48 mm
Teljes hossz L	110 mm

Menetfajta	M
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Vágóélek száma Z	3
Menetméret	M16
Menetemelkedés	2 mm
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	11 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	4 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

Gépi menetfúróHSS-E M M16

132645 M16