


**HOLEX****Gépi menetfúró HSS-E C alak, gőzölt, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1856 M8
GTIN	4067263135388
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:****C alak** (2 – 3 menet elővágás).**Mint a 135855 sz.****Műszaki leírás**

Menetméret	M8
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	24 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Menet Ø	8 mm
Teljes hossz L	90 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E

Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetfajta	M
Magfurat Ø	6,8 mm
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	11 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	7 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	4 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

---

## Tartozék

Gépi menetfúróHSS-E Form C M M8

135855 M8