

Garant**GARANT Master UNI VHM szármaró HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203073 6
GTIN	4067263092001
Árucikk kategória	11Z

Leírás**Kivitel:**

Nagyoláshoz és simításhoz 1,5×D-ig telibe maráshoz **maximális előtolási értékek** és igen nyugodt járás mellett.

A forgácsoló erő csökkentése és a jobb felületminőség érdekében a **45°-os spirálnak** köszönhetően.

Előny:

- **Különösen vibrációmentes járás.**
- **Speciális horonyforma, nagy forgácsterek.**
- **Speciálisan módosított éllekerekítés.**
- **Optimalizált keménységű és szívósságú alapanyag.**

Műszaki leírás

Teljes hossz L	65 mm
Spirálszög	42 fok
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	24 mm
Sarok lekerekítés r _v	0,1 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,04 mm
Nyak Ø D ₁	5,8 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm ²	0,02 mm
Előtolás f _z szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm ²	0,025 mm
Vágóél Ø D _c	6 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Fogak száma Z	4
Tűrés névleges \emptyset	e8
Szár	DIN 6535 HB, h6
Szár $\emptyset D_s$	6 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L_c	18 mm
Sorozat	Master Uni
Bevonat	TiSiN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	260 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	240 m/min	P
Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	190 m/min	P
Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	180 m/min	P
Acél $< 1400 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	150 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	250 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		