


**HOLEX****HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5256 M8
GTIN	4067263135234
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:****Mint a 135255 sz.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,25 mm
Menet Ø	8 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	6,8 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetméret	M8

Szabvány	DIN 371
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	M
Menetmélység	20 mm
Forgácshornok száma	3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

---

## Tartozék

HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M M8

135255 M8