


HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5256 M6
GTIN	4067263135227
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 135255 sz.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1 mm
Teljes hossz L	80 mm
Menetméret	M6
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	15 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	6 mm
Menetfajta	M
Menet Ø	6 mm

Magfurat \varnothing	5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög \square	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

HOLEX Clever Tap gépi menetfúró M M6

135255 M6