

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DNMG, HB 7020, Méret / darabszám: 150612/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2535 150612/50
GTIN	4067263092902
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	125 - 280 mm/min
Fogásmélység a_p	0,8 - 3,75 mm
Darabszám	50
Tartalom	250764 HB7020
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

DNMG 150612 Minőség HB7020

250764 HB7020