

HOLEX**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró B alak DIN 371/376, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1271 M4
GTIN	4067263135425
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:****Mint a 131265 sz.****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

ISO 2 6H**HSS-E****Műszaki leírás**

Szár Ø D _s	4,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Magfurat Ø	3,3 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	0,7 mm
Szabvány	DIN 371

Menetméret	M4
Menet Ø	4 mm
Menetmélység	8 mm
Menetfajta	M
Szár négyszög □	3,4 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Teljes hossz L	63 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas

TartozékHOLEX Clever Tap gépi menetfúróForm B DIN 371/376 M
M4

131265 M4