

Garant**Legyezős csiszolótárcsa speed CER sík, Ø 115 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5234 60
GTIN	4067263136620
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

- **Kiváló minőségű, önélező kerámia szemcse (CER) a maximális csiszolási teljesítmény és kis nyomóerő érdekében.**
- **Aktív csiszoló bevonat hűvös csiszoláshoz.**
- **Robusztus polipamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
- **Ergonomikus és vibrációcsillapító poliészter műanyag tárcsa (visszahelyezhető).**
- **A legjobb eredmények nagyteljesítményű sarokcsiszolókon.**

speed - sík lamella elrendezés **nagy időegység alatti forgácsleválasztáshoz** és hosszú élettartamhoz.

Az 565234 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Pontos élletörés, élmegmunkálás és felületcsiszolás.

Műszaki leírás

Tartalom	100
Alak leírása	lapos

Szemcsézet	60
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Aktív csiszoló; hűtő bevonat	igen
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Legyezős csiszolótárcsaszécs CER sík Szemcsézet 60

565234 60