

Garant**Másolómaró fej, HB730, Ø D h10: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210360 25
GTIN	4045197543165
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Vágóél Ø D	25 mm
Élhossz L ₂	19 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max} acélban < 900 N/mm ²	7,5 mm
Fejhossz l	32 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,14 mm
Befogó mérete	24 mm
Szabad hossz	32 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	TopCut
Minőség	HB730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde

Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,05xD másolómarásnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

Szerelőkulcs Típus 21X5	219987 21X5
Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz Típus 21X5	219986 21X5

