

**Garant****Vágótárcsa acél EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø / darabszám: 115/100**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5262 115/100
GTIN	4067263136095
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

### Kivitel:

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott **nagy teljesítményű kivitel** jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérettel. **Nagyobb vágásteljesítmény** az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületek következtében, kitűnő élettartammal, **továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel**.

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, kevés sorja**. Az 563262 sz.-nak felel meg.

Speciális típus **acélhoz**, nagy teljesítményű kivitel.

### Specifikáció:

**A60S-BF.**

## Műszaki leírás

Tartalom	100
Furat Ø	22,23 mm
Alak	41
Tárcsa Ø	115 mm
Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm

Maximális fordulatszám	13300 min <sup>-1</sup>
Alak leírása	Egyenes
Specifikáció	A60S-BF
Tárcsaszélesség	1 mm
Csiszolóanyag	Korund csiszolószemcse (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Ajánlott fogásszög	Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitelEXTRA VÉKONY, acél  
Tárcsa Ø 115 mm

563262 115