

**Garant****GARANT Master Uni turbómaró – közepes, kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG5220 A1625  |
| GTIN              | 4067263137078 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Kivitel:**

**Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt** tesz lehetővé ezzel egyidejű **extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál. Az 540220 sz.-nak felel meg.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **Acélhoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, Hegesztési varrat ill. felület megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.

**Műszaki leírás**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Alak leírása           | Hengeres, homlokfogazás nélkül |
| Teljes hossz           | 65 mm                          |
| Tartalom               | 10                             |
| Sorozat                | GARANT Master Uni              |
| Fogazás finomsági foka | közepes                        |
| Fejhossz               | 25 mm                          |
| Fogazás típusa         | Egyenlőtlen fogazás            |
| Fej Ø                  | 16 mm                          |
| Szár Ø                 | 6 mm                           |
| Szerszámanyag          | HM                             |
| Termék fajtája         | Turbómaró                      |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus A1625 | 540220 A1625 |
|--------------------------------------------------|--------------|