

Garant**Nagyoló csiszolótárcsa Univerzális, Tárcsa Ø × tárcsa vastagsága / darabszám:
115X7/50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5010 115X7/50
GTIN	4067263135449
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

- **A szemcsézet, a kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, süllyesztett (27-es, 28-as, 29-es alak)**
- **Csiszolási szög 20° – 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Univerzális felhasználáshoz INOX, acél és öntvény anyagokon. Az 560010 sz.-nak felel meg.

Specifikáció:

28-A30R-BFX.

Műszaki leírás

Tartalom	50
Tárcsa Ø	115 mm
Maximális fordulatszám	13300 min ⁻¹

Tárcsaszélesség	7 mm
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóanyag	Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30R-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Nagyoló csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Nagyoló csiszolótárcsa Univerzális Tárcsa Øx tárcsa
vastagság 115X7 mm

560010 115X7