

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCMT, HB7130-2, Méret / darabszám: 11T308/30**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | GG2648 11T308/30 |
| GTIN | 4067263096511 |
| Árucikk kategória | GGN |

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 100 - 170 mm/min |
| Tartalom | 260464 HB7130-2 |
| Fogásmélység a_p | 0,55 - 2,75 mm |
| Előtolás f | 0,2 - 0,4 mm/ford, |
| Darabszám | 30 |
| Váltólapka ISO kód | DCMT11T308 |
| Minőség | HB7130-2 |
| Forgácstörő | VM |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |

Tartozék

DC.T 11T308 Minőség HB7130-2

260464 HB7130-2