

Garant**GARANT Master Uni turbómaró – közepes, kedvezményes csomagban, Típus: AS0820****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5220 AS0820
GTIN	4067263137092
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál. Az 540220 sz.-nak felel meg.

- **Nagy anyagleválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **Acélhoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, Hegesztési varrat ill. felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.

Műszaki leírás

Fogazás típusa	Egyenlőtlen fogazás
Fogazás finomsági foka	közepes
Szár Ø	6 mm
Sorozat	GARANT Master Uni
Fejhossz	20 mm
Teljes hossz	60 mm
Alak leírása	Hengeres, homlokfogazással
Fej Ø	8 mm
Tartalom	10
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételelesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		

Tartozék

TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus AS0820	540220 AS0820
---	---------------