

Garant

Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás, HB 7020, Beszúrási szélesség w (mm) / darabszám: 2,5/50

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2740 2,5/50
GTIN	4067263097495
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,08 - 0,2 mm/ford,
Beszúrási szélesség w túrése	$\pm 0,03$ mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,2 mm
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Darabszám	50
Tartalom	273725 2,5
Minőség	HB 7020
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Beszúró esztergalapkaKözepes megmunkálás Beszúrási szélesség w 2,5 mm

273725 2,5