

**Garant****Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCGT, HU 7310, Méret / darabszám:  
11T302/50**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2672 11T302/50
GTIN	4067263098003
Árucikk kategória	GGN

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 mm/min
Tartalom	260458 HU7310
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Darabszám	50
Váltólapka ISO kód	DCGT11T302
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

---

## Tartozék

DC.T 11T302 Minőség HU7310

260458 HU7310