

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz TCGT, HU 7310, M: 110204/50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2680 110204/50
GTIN	4067263098348
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	260982 HU7310
Fogásmélység a_p	0,25 - 2,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Darabszám	50
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	24 m/min	N

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	25 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	10 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

TC.T 110204 Minőség HU7310

260982 HU7310