

**Garant****Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT, HU 7310, Méret / darabszám:  
160408/50**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2686 160408/50
GTIN	4067263098669
Árucikk kategória	GGN

## Műszaki leírás

Darabszám	50
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 mm/min
Fogásmélység $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Tartalom	261459 HU7310
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

## Tartozék

VC.T 160408 Minőség HU7310

261459 HU7310