

Garant**GARANT Master Uni turbómaró – közepes, kedvezményes csomagban, Típus: D1009****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG5220 D1009 |
| GTIN | 4067263135838 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:**

Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **extrém nyugodt járás és nagyon jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál. Az 540220 sz.-nak felel meg.

- **Nagy anyagválasztás.**
- **Nyugodt járás.**
- **Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztett forgácselvezetés.**
- **Acélhoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.**

Szár Ø 6 mm.

A **GARANT** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, Hegesztési varrat ill. felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|---------------------|
| Fogazás típusa | Egyenlőtlen fogazás |
| Alak leírása | Gömb |
| Fej Ø | 10 mm |
| Szár Ø | 6 mm |
| Tartalom | 10 |
| Sorozat | GARANT Master Uni |
| Teljes hossz | 494 mm |
| Fejhossz | 9 mm |
| Fogazás finomsági foka | közepes |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Turbómaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételeesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| TurbómaróGARANT Master Uni – közepes Típus D1009 | 540220 D1009 |
|--|--------------|