

Garant**T-horonymaró, Weldon szár, Ø D / Zeff: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Szármaró befogó felülettel és belső hűtéssel. A működő részen erősen vékonyított a legszűkebb horonyba való bevezetés érdekében. Korrozógátló felületkezelés.

Felhasználás:

Horonykészítéshez és reteszhorony maráshoz DIN 650 szerint.

Figyelem:

Elsősorban belső hűtéssel dolgozzon az optimális forgácselvezetés biztosítása érdekében. A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	SP.T 060304
Szár Ø D _s h ₆	16 mm
Teljes hossz L _{ges}	82 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	2
Váltólapka csavar készlet	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Gallér Ø d ₁	13 mm
Kinyúlási hossz L ₁	31 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Horonymagasság a _p	11 mm

Sarokletörés szöge	90 fok
Váltólapkák száma	4
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219840