

**RNGN 120700, PT600M, Felhasználási tartomány: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255870 HART
GTIN	4960664545957
Árucikk kategória	25F

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.

Élalak: S02025

Vágóél kivitel: 0,2 mm × 25°

Fogásmélység a_p : 0,2 - 0,7 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 60 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 40 m/min

Műszaki leírás

Élalak	S02025
Fogásmélység a_p	0,2 - 0,7 mm
Felhasználási tartomány	HART
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	H

Vágóél kivitel	0,2 mm × 25°
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 60 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Minőség	PT600M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Kerámia
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 40 m/min
Váltólapka ISO kód	RNGN 120700
Cserék / élek száma	16
Terméknév attribútum	PT600M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz