

**TNGA 160408, PT600M, Felhasználási tartomány: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255845 HART
GTIN	4960664546367
Árucikk kategória	25F

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú kerámia váltólapkák.

Minőség: PT600M

Élalak: S02025

Fogásmélység a_p : 0,1 - 0,9 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,1 - 0,9 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Felhasználási tartomány	HART
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 200 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Élalak	S02025
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	PT600M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Kerámia
Váltólapka ISO kód	TNGA 160408
Cserék / élek száma	6
Terméknév attribútum	PT600M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz